

Head-Light Cleaner

水溶性ガラスコート剤


(1ミクロンタイプ)



33cc / 5分硬化タイプ

フレキシブル状のガラスコート膜の成型タイプです。

使用手順



溶剤を一切含まない水溶性タイプ。
まず、分離しているガラスコート剤をしっかり
振って混ぜ合わせてください。

スポンジに少量(10円玉程度)出してください。
特に専用スポンジはありません。
スポンジの柔らかい面を使ってください。



ヘッドライトのクリアレンズ表面に、伸ばすよう
に塗り込んでください。
十分に広がりますので、ほとんどのヘッドライト
にはこの量で十分です。
その後、約5分放置してください。



5分以上経てば、乾いたウェス(ケミカルウェス)
でしっかりと拭き取ります。
この時点で作業は終了ですが、もしムラのある
場合は濡れタオルをしっかり絞って拭き上げ、
さらにもう1度、乾いたウェスで表面を拭き取っ
てください。

※最後の拭き取りは5分以上(冬季でも)経てば30分後でも1時間後でもいいです。

表面に残った余剰成分を拭き取った時点で完成します。ヘッドライト以外にボディ、ホイール、ガラスにも
親水のコート剤としてもご使用いただけます。膜厚は1ミクロンです。

※別売にて、ボディ専用(2ミクロン)の水溶性ガラスコート剤もご用意しております。